

**Garant**
**SNMM 150616, Vrsta: HB7010-1**


## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251390 HB7010-1
GTIN	4045197780171
Razred artikla	21G

## Opis

SNMM 150616 HB7010-1 Kutni radijus: 1,6 mm  
 Vrsta: HB7010-1  
 Lomač odvojenih čestica: SR  
 Dubina reza  $a_p$ : 2 - 12 mm  
 Posmak  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/okr  
 Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 100 - 375 m/min

## Tehnički opis

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Glavna primjena	P
Lomač odvojenih čestica	SR
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	100 - 375 m/min
Dubina reza $a_p$	2 - 12 mm
Posmak $f$	0,4 - 1,2 mm/okr
Kutni radijus	1,6 mm

Vrsta	HB7010-1
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMM 150616
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje