

**Garant****SNMM 190624, Vrsta: HB7010-1**

## Podaci za narudžbu

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe  | 251394 HB7010-1 |
| GTIN           | 4045197780188   |
| Razred artikla | 21G             |

## Opis

SNMM 190624 HB7010-1 Kutni radijus: 2,4 mm  
Vrsta: HB7010-1  
Lomač odvojenih čestica: SR  
Dubina reza  $a_p$ : 2 - 12 mm  
Posmak  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 100 - 375 m/min

## Tehnički opis

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Brzina reza $v_c$ glavna primjena | 100 - 375 m/min  |
| Lomač odvojenih čestica           | SR               |
| Uvjetovanost reza                 | kontinuirano     |
| Kutni radijus                     | 2,4 mm           |
| Vrsta                             | HB7010-1         |
| Dubina reza $a_p$                 | 2 - 12 mm        |
| Posmak $f$                        | 0,4 - 1,2 mm/okr |

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Glavna primjena                  | P                                  |
| Fina/gruba obrada                | Gruba obrada                       |
| Rezni materijal                  | HM                                 |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SNMM 190624                        |
| Broj zamjena/oštrica             | 8                                  |
| Vrsta proizvoda                  | Okretna rezna pločica za tokarenje |