

Garant**TNMG 160404, Vrsta: HB7010-1****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe | 251432 HB7010-1 |
| GTIN | 4045197780195 |
| Razred artikla | 21G |

Tehnički opis

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Uvjetovanost reza | kontinuirano |
| Kutni radijus | 0,4 mm |
| Lomač odvojenih čestica | SS |
| Brzina reza v_c glavna primjena | 150 - 500 m/min |
| Posmak f | 0,1 - 0,4 mm/okr |
| Vrsta | HB7010-1 |
| Dubina reza a_p | 0,3 - 2 mm |
| Glavna primjena | P |
| Fina/gruba obrada | Fina obrada |
| Rezni materijal | HM |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | TNMG 160404 |
| Broj zamjena/oštrica | 6 |

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje