

**Garant****TNMG 160408, Vrsta: HB7010-1**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251544 HB7010-1
GTIN	4045197780225
Razred artikla	21G

## Opis

TN.G 160408 HB7010-1 Vrsta: HB7010-1

Lomač odvojenih čestica: SM

Tolerancija: M

Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 5 mmPosmak  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/okrBrzina reza  $v_c$  glavna primjena: 120 - 440 m/min

## Tehnički opis

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	120 - 440 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Glavna primjena	P
Vrsta	HB7010-1
Dubina reza $a_p$	0,5 - 5 mm
Posmak $f$	0,2 - 0,5 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	SM

Kutni radijus	0,8 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 160408
Broj zamjena/oštrica	6
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje