

Garant**WNMG 060404, Vrsta: HB7010-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251952 HB7010-1
GTIN	4045197780270
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Glavna primjena	P
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Kutni radijus	0,4 mm
Brzina reza v _c glavna primjena	150 - 500 m/min
Dubina reza a _p	0,3 - 2 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	SS
Vrsta	HB7010-1
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080404
Broj zamjena/oštrica	6

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje