

Garant**WNMG 060408, Vrsta: HB7010-1**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251954 HB7010-1
GTIN	4045197780287
Razred artikla	21G

Opis

WNMG 060408 HB7010-1 Vrsta: HB7010-1
Lomač odvojenih čestica: SS
Dubina reza a_p : 0,3 - 2 mm
Posmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 150 - 500 m/min

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	SS
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza a_p	0,3 - 2 mm
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Glavna primjena	P
Vrsta	HB7010-1
Kutni radijus	0,8 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 500 m/min

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 060408
Broj zamjena/oštrica	6
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje