

Garant**WNMG 080404, Vrsta: HB7010-1**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251962 HB7010-1
GTIN	4045197780294
Razred artikla	21G

Opis

WNMG 080404 HB7010-1 Vrsta: HB7010-1
Lomač odvojenih čestica: SS
Dubina reza a_p : 0,3 - 2 mm
Posmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 150 - 500 m/min

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	SS
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Dubina reza a_p	0,3 - 2 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 500 m/min
Vrsta	HB7010-1
Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,4 mm

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080404
Broj zamjena/oštrica	6
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje