

**Garant****WNMG 080408, Vrsta: HB7010-1**

### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251964 HB7010-1
GTIN	4045197780300
Razred artikla	21G

### Opis

WNMG 080408 HB7010-1 Vrsta: HB7010-1  
Lomač odvojenih čestica: SS  
Dubina reza  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 150 - 500 m/min

### Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	SS
Posmak $f$	0,1 - 0,4 mm/okr
Vrsta	HB7010-1
Dubina reza $a_p$	0,3 - 2 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	150 - 500 m/min
Kutni radijus	0,8 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Glavna primjena	P

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080408
Broj zamjena/oštrica	6
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje