

Garant**WNMG 060404, Vrsta: HB7010-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252062 HB7010-1
GTIN	4045197780317
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Vrsta	HB7010-1
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza a_p	0,5 - 4 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 440 m/min
Lomač odvojenih čestica	SM
Posmak f	0,2 - 0,5 mm/okr
Kutni radijus	0,4 mm
Glavna primjena	P
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 060404
Broj zamjena/oštrica	6

Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje