

**Garant****WNMG 060408, Vrsta: HB7010-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252064 HB7010-1
GTIN	4045197780324
Razred artikla	21G

**Opis**

WN. G 060408 HB7010-1 Vrsta: HB7010-1  
Lomač odvojenih čestica: SM  
Tolerancija: M  
Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Posmak  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 120 - 440 m/min

**Tehnički opis**

Posmak $f$	0,2 - 0,5 mm/okr
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	120 - 440 m/min
Lomač odvojenih čestica	SM
Dubina reza $a_p$	0,5 - 4 mm
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	HB7010-1

Kutni radijus	0,8 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 060408
Broj zamjena/oštrica	6
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje