

Garant**WNMG 080404, Vrsta: HB7010-1**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	252068 HB7010-1
GTIN	4045197780331
Razred artikla	21G

Opis

WN.G 080404 HB7010-1 Vrsta: HB7010-1
Lomač odvojenih čestica: SM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 4 mm
Posmak f : 0,2 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 440 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,2 - 0,5 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	SM
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Kutni radijus	0,4 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 440 m/min
Dubina reza a_p	0,5 - 4 mm

Vrsta	HB7010-1
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080404
Broj zamjena/oštrica	6
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje