

Garant**WNMG 080408, Vrsta: HB7010-1**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	252070 HB7010-1
GTIN	4045197780348
Razred artikla	21G

Opis

WN. G 080408 HB7010-1 Vrsta: HB7010-1

Lomač odvojenih čestica: SM

Tolerancija: M

Dubina reza a_p : 0,5 - 4 mmPosmak f : 0,2 - 0,5 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 120 - 440 m/min

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 440 m/min
Posmak f	0,2 - 0,5 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	SM
Vrsta	HB7010-1
Kutni radijus	0,8 mm
Glavna primjena	P
Dubina reza a_p	0,5 - 4 mm

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080408
Broj zamjena/oštrica	6
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje