

Garant**WNMG 080408, Vrsta: HB7010-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252208 HB7010-1
GTIN	4045197780362
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Dubina reza a_p	1,5 - 6 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 375 m/min
Glavna primjena	P
Vrsta	HB7010-1
Posmak f	0,25 - 0,6 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	SG
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080408
Broj zamjena/oštrica	6

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje