

**Garant****WNMG 080412, Vrsta: HB7010-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252210 HB7010-1
GTIN	4045197780379
Razred artikla	21G

**Opis**

WNMG 080412 HB7010-1 Vrsta: HB7010-1

Lomač odvojenih čestica: SG

Dubina reza  $a_p$ : 1,5 - 6 mmPosmak  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/okrBrzina reza  $v_c$  glavna primjena: 100 - 375 m/min**Tehnički opis**

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	HB7010-1
Lomač odvojenih čestica	SG
Glavna primjena	P
Dubina reza $a_p$	1,5 - 6 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	100 - 375 m/min
Kutni radijus	1,2 mm

Posmak f	0,25 - 0,6 mm/okr
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080412
Broj zamjena/oštrica	6
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje