

**Garant****CC.T 09T304, Vrsta: HB7010-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260058 HB7010-1
GTIN	4045197780416
Razred artikla	21G

**Opis**

CC.T 09T304 HB7010-1 Vrsta: HB7010-1  
Lomač odvojenih čestica: SS  
Tolerancija: MF  
Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 150 - 500 m/min

**Tehnički opis**

Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,4 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	150 - 500 m/min
Posmak $f$	0,05 - 0,25 mm/okr
Dubina reza $a_p$	0,2 - 2,5 mm

Vrsta	HB7010-1
Lomač odvojenih čestica	SS
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 09T304
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	MF
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje