

Garant**CC.T 060202, Vrsta: HB7010-1****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe | 260140 HB7010-1 |
| GTIN | 4045197780447 |
| Razred artikla | 21G |

Tehnički opis

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Vrsta | HB7010-1 |
| Lomač odvojenih čestica | SM |
| Uvjetovanost reza | kontinuirano |
| Posmak f | 0,1 - 0,3 mm/okr |
| Brzina reza v_c glavna primjena | 120 - 440 m/min |
| Dubina reza a_p | 0,2 - 4 mm |
| Kutni radijus | 0,2 mm |
| Glavna primjena | P |
| Fina/gruba obrada | Polugruba obrada |
| Rezni materijal | HM |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CCMT 060202 |

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Broj zamjena/oštrica | 2 |
| Tolerancija | M |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |