

Garant**CC.T 09T308, Vrsta: HB7010-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260152 HB7010-1
GTIN	4045197780485
Razred artikla	21G

Opis

CC.T 09T308 HB7010-1 Vrsta: HB7010-1
Lomač odvojenih čestica: SM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 4 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 440 m/min

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 440 m/min
Lomač odvojenih čestica	SM
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Vrsta	HB7010-1
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Kutni radijus	0,8 mm

Glavna primjena	P
Dubina reza a_p	0,2 - 4 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 09T308
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje