

Garant**CC.T 120408, Vrsta: HB7010-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260160 HB7010-1
GTIN	4045197780508
Razred artikla	21G

Opis

CC.T 120408 HB7010-1 Vrsta: HB7010-1
Lomač odvojenih čestica: SM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 4 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 440 m/min

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	SM
Glavna primjena	P
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 440 m/min
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Vrsta	HB7010-1
Kutni radijus	0,8 mm

Dubina reza a_p	0,2 - 4 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 120408
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje