

**Garant****DC.T 11T308, Vrsta: HB7010-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260361 HB7010-1
GTIN	4045197780553
Razred artikla	21G

**Opis**

DC.T 11T308 HB7010-1 Vrsta: HB7010-1  
Lomač odvojenih čestica: SS  
Tolerancija: M  
Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 150 - 500 m/min

**Tehnički opis**

Vrsta	HB7010-1
Kutni radijus	0,8 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Glavna primjena	P
Lomač odvojenih čestica	SS
Dubina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm

Posmak f	0,05 - 0,2 mm/okr
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	150 - 500 m/min
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 11T308
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje