

**Garant****DC.T 070202, Vrsta: HB7010-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260449 HB7010-1
GTIN	4045197780560
Razred artikla	21G

**Tehnički opis**

Dubina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Posmak $f$	0,1 - 0,3 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	SM
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	HB7010-1
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	120 - 440 m/min
Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,2 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 070202

Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje