

**Garant****DC.T 070204, Vrsta: HB7010-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260452 HB7010-1
GTIN	4045197780577
Razred artikla	21G

**Opis**

DC.T 070204 HB7010-1 Vrsta: HB7010-1  
Lomač odvojenih čestica: SM  
Tolerancija: M  
Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 120 - 440 m/min

**Tehnički opis**

Lomač odvojenih čestica	SM
Posmak $f$	0,1 - 0,3 mm/okr
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Kutni radijus	0,4 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	120 - 440 m/min
Vrsta	HB7010-1

Glavna primjena	P
Dubina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 070204
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje