

Garant**SC.T 09T304, Vrsta: HB7010-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260762 HB7010-1
GTIN	4045197780638
Razred artikla	21G

Opis

SC.T 09T304 HB7010-1 Kutni radijus: 0,4 mm

Vrsta: HB7010-1

Lomač odvojenih čestica: SM

Tolerancija: M

Dubina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm

Posmak f: 0,1 - 0,3 mm/okr

Tehnički opis

Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	HB7010-1
Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 440 m/min
Lomač odvojenih čestica	SM

Kutni radijus	0,4 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SCMT 09T304
Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje