

Garant**TCMT 110202, Vrsta: HB7010-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260950 HB7010-1
GTIN	4045197780676
Razred artikla	21G

Opis

TCMT 110202 HB7010-1 Vrsta: HB7010-1
Lomač odvojenih čestica: SS
Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posmak f : 0,05 - 0,2 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 150 - 500 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Posmak f	0,05 - 0,2 mm/okr
Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,2 mm
Vrsta	HB7010-1
Lomač odvojenih čestica	SS
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 500 m/min

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TCMT 110202
Broj zamjena/oštrica	3
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje