

Garant**TCMT 16T308, Vrsta: HB7010-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260988 HB7010-1
GTIN	4045197780737
Razred artikla	21G

Opis

TCMT 16T308 HB7010-1 Vrsta: HB7010-1
Lomač odvojenih čestica: SM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 440 m/min

Tehnički opis

Vrsta	HB7010-1
Glavna primjena	P
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 440 m/min
Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	SM

Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TCMT 16T308
Broj zamjena/oštrica	3
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje