

Garant**VBMT 110302, Vrsta: HB7010-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261142 HB7010-1
GTIN	4045197780744
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Vrsta	HB7010-1
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 500 m/min
Kutni radijus	0,2 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	SS
Glavna primjena	P
Posmak f	0,05 - 0,2 mm/okr
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBMT 110302

Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje