

Garant**VBMT 110304, Vrsta: HB7010-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261144 HB7010-1
GTIN	4045197780751
Razred artikla	21G

Opis

VBMT 110304 HB7010-1 Vrsta: HB7010-1
Lomač odvojenih čestica: SS
Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posmak f : 0,05 - 0,2 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 150 - 500 m/min

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 500 m/min
Kutni radijus	0,4 mm
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Vrsta	HB7010-1
Glavna primjena	P
Posmak f	0,05 - 0,2 mm/okr
Uvjetovanost reza	kontinuirano

Lomač odvojenih čestica	SS
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBMT 110304
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje