

Garant**VBMT 160404, Vrsta: HB7010-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261152 HB7010-1
GTIN	4045197780775
Razred artikla	21G

Opis

VBMT 160404 HB7010-1 Vrsta: HB7010-1
Lomač odvojenih čestica: SS
Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posmak f : 0,05 - 0,2 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 150 - 500 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Glavna primjena	P
Lomač odvojenih čestica	SS
Posmak f	0,05 - 0,2 mm/okr
Vrsta	HB7010-1
Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 500 m/min
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm

Kutni radijus	0,4 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBMT 160404
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje