

Garant**VB.T 160408, Vrsta: HB7010-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261234 HB7010-1
GTIN	4045197780812
Razred artikla	21G

Opis

VB.T 160408 HB7010-1 Vrsta: HB7010-1
Lomač odvojenih čestica: SM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 440 m/min

Tehnički opis

Vrsta	HB7010-1
Glavna primjena	P
Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Lomač odvojenih čestica	SM
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 440 m/min

Kutni radijus	0,8 mm
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBMT 160408
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje