

Garant**VC.T 110304, Vrsta: HB7010-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261366 HB7010-1
GTIN	4045197780836
Razred artikla	21G

Opis

VC.T 110304 HB7010-1 Vrsta: HB7010-1
Lomač odvojenih čestica: SS
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posmak f : 0,05 - 0,2 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 150 - 500 m/min

Tehnički opis

Kutni radijus	0,4 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	SS
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Glavna primjena	P
Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 500 m/min

Posmak f	0,05 - 0,2 mm/okr
Vrsta	HB7010-1
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCMT 110304
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje