

Garant**VC.T 110304, Vrsta: HB7010-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261454 HB7010-1
GTIN	4045197780867
Razred artikla	21G

Opis

VC.T 110304 HB7010-1 Vrsta: HB7010-1
Lomač odvojenih čestica: SM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 440 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Vrsta	HB7010-1
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Glavna primjena	P
Lomač odvojenih čestica	SM
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 440 m/min
Kutni radijus	0,4 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCMT 110304
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje