

**Garant****Držac za ubodno tokarenje, lijevi, širina drške / utora w: 10/2mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273751 10/2
GTIN	4045197780904
Razred artikla	21W

**Opis****Izvedba:**

Proizvedeno od alatnog čelika visoke čvrstoće ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). U kombinaciji s konveksnim stezanjem pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

**Tehnički opis**

Funkcionalna širina $L_4$	10 mm
Širina utora w	2 mm
Dubina utora $t_{\text{maks}}$	6 mm
Duljina glave $L_1$	26 mm
Vijak	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Ukupna duljina L	120 mm
Širina drške b	10 mm
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
moguće aksijalno probijanje	da
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

---

**Pribor**

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Pritezni vijak tip 4	279815 4
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500