

Garant**Eco držač mača za odrezivanje tip 1, izvedba: RR****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319140 RR
GTIN	4045197781048
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

Tanka konstrukcija u 4 izvedbe, montiranje s rotacijom od 180° za normalnu i dužu uporabu. Optimalna kombinacija alata za odrezivanje i urezivanje između, ili blizu glavnog ili suprotnog navoja, uz minimalno izbočenje konstrukcijskog dijela.

Upotreba:

Za uporabu na zvjezdastom revolveru navojima glodala okretnih glodalica.
Za Eco mačeve za odrezivanje br. 273864 – 273866, br. 273562 i 273564.

Napomena:

Bočni prijenos rashladnog sredstva za eco mačeve za odrezivanje.
Izvedba RR i LR za upotrebu alata za ubodno tokarenje br. 273864. Izvedba RL i LL za alat za ubodno tokarenje br. 273865. Izvedba RR i LL za alat za ubodno tokarenje br. 273866.
Odgovarajući kontinuirano namjestive stege br. 279840 2 i odgovarajući vijci br. 279815 14.
Pogledajte popis rezervnih dijelova.
Alati br. 273562 i 273564 mogu se postaviti samo na držače RR i LL.

Tehnički opis

Širina B	67 mm
----------	-------

Visina H ₁	14,5 mm
Izvedba	RR
Polumjer R ₂	50 mm
Polumjer R ₁	117 mm
visina H ₂	65 mm
Vrsta proizvoda	Držać za odrezivanje