

**Garant****eco držač mača za odrezivanje tip 1, izvedba: RR****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 319140 RR     |
| GTIN           | 4045197781048 |
| Razred artikla | 31V           |

**Opis****Izvedba:**

Tanka konstrukcija u 4 izvedbe, montiranje s rotacijom od 180° za normalnu i dužu uporabu. Optimalna kombinacija alata za odrezivanje i urezivanje između, ili blizu glavnog ili suprotnog navoja, uz minimalno izbočenje konstrukcijskog dijela.

**Upotreba:**

Za uporabu na zvjezdastom revolveru navojima glodala okretnih glodalica.  
Za uporabu eco mačeva za odrezivanje br. 273864 – 273866, br. 273562 i 273564.

**Napomena:**

Bočni prijenos rashladnog sredstva za eco mačeve za odrezivanje.  
Izvedba RR i LR za upotrebu alata za ubodno tokarenje br. 273864. Izvedba RL i LL za alat za ubodno tokarenje br. 273865. Izvedba RR i LL za alat za ubodno tokarenje br. 273866.  
Odgovarajući kontinuirano namjestege stege br. 279840 2 i odgovarajući vijci br. 279815 14.  
Pogledajte popis rezervnih dijelova.  
Alati br. 273562 i 273564 mogu se postaviti samo na držače RR i LL.

**Tehnički opis**

|          |       |
|----------|-------|
| Širina B | 67 mm |
|----------|-------|

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Visina H <sub>1</sub>   | 14,5 mm              |
| Izvedba                 | RR                   |
| Polumjer R <sub>2</sub> | 50 mm                |
| Polumjer R <sub>1</sub> | 117 mm               |
| visina H <sub>2</sub>   | 65 mm                |
| Vrsta proizvoda         | Držać za odrezivanje |