

**Garant****Eco držač mača za odrezivanje tip 1, izvedba: RL****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319140 RL
GTIN	4045197781055
Razred artikla	31V

**Opis****Izvedba:**

Tanka konstrukcija u 4 izvedbe, montiranje s rotacijom od 180° za normalnu i dužu uporabu. Optimalna kombinacija alata za odrezivanje i urezivanje između, ili blizu glavnog ili suprotnog navoja, uz minimalno izbočenje konstrukcijskog dijela.

**Upotreba:**

Za uporabu na zvjezdastom revolveru navojima glodala okretnih glodalica.  
Za Eco mačeve za odrezivanje br. 273864 – 273866, br. 273562 i 273564.

**Napomena:**

Bočni prijenos rashladnog sredstva za eco mačeve za odrezivanje.  
Izvedba RR i LR za upotrebu alata za ubodno tokarenje br. 273864. Izvedba RL i LL za alat za ubodno tokarenje br. 273865. Izvedba RR i LL za alat za ubodno tokarenje br. 273866.  
Odgovarajući kontinuirano namjesteve stege br. 279840 2 i odgovarajući vijci br. 279815 14.  
Pogledajte popis rezervnih dijelova.  
Alati br. 273562 i 273564 mogu se postaviti samo na držače RR i LL.

**Tehnički opis**

Polumjer R <sub>2</sub>	50 mm
-------------------------	-------

Visina H <sub>1</sub>	14,5 mm
Polumjer R <sub>1</sub>	117 mm
Širina B	67 mm
Izvedba	RL
visina H <sub>2</sub>	65 mm
Vrsta proizvoda	Držać za odrezivanje