



Multiplikator okretaja tip 625 kompaktni, SK 40, broj okretaja: 50000min-1



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	358805 50000
GTIN	2050001870605
Razred artikla	33I

Opis

Izvedba:

Multiplikator okretaja pogonjen zrakom, ovisno o izvedbi konstantno visok broj okretaja, čak i pod opterećenjem, od 25 000 – 65 000 o/min. Snaga do 1 kW.

Prednost:

- **Viša brzina obrade kod manjih alata.**
- **Blago prema stroju - broj okretaja se proizvodi pomoću brzohodnog vretena - strojno vreteno stoji.**
- **Stalna uporaba zbog integriranog zračnog hlađenja. Bez vremena mirovanja.**
- **Duži vijek trajanja alata.**
- **Vrlo dobra površinska kvaliteta alata - potrebno manje dodatnog rada.**

Upotreba:

Povećanje brzine obrade i posmaka kroz brzohodno vreteno. Uporaba prije svega s alatima malog promjera (6 mm).

Dio isporuke:

Multiplikator okretaja, stezna čahura, matica steznih čahura, ključevi, čep, zračni filter, priključno crijevo.

Dodatni pribor:

Nastavak za automatsku zamjenu alata. Potrebno kod **dovoda zraka putem crijeva**- na upit.

Napomena:

Koristite suh, čist komprimirani zrak, oko 6,2 bar.
Daljnje izvedbe na upit: sve uobičajene izvedbe drške, različite klase performansi i broja okretaja.

Tehnički opis

Ukupna duljina	22 mm
----------------	-------

Broj okretaja	50000 min ⁻¹
Vanjski Ø D	57,15 mm
Duljina izboja A	163 mm
Tip	625
Strategija rezanja	HSC
Prihvat	SK 40
Norma prihvata	JIS B6339
Norma prihvata	DIN 69871
Norma prihvata	DIN 69893
Vrsta proizvoda	Brzohodno vreteno