

ELTEN**Niske cipele, crne/crvene SENEX PRO ESD, S3, EU veličina cipela: 40**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	092246 40
GTIN	4030839254967
Razred artikla	09P

Opis

Izvedba:

Zaštitne cipele iz serije TRAINERS.

- **Prozračna tekstilna podstava.**
- **Uložak za cijelu površinu cipele ESD PRO black.**
- **TPU/PU potplat TRAINERS, protuklizni.**
- **TPU za zaštitu gornjeg dijela.**
- **NE sadrži metal i kožu.**
- **Sigurnosni reflektirajući elementi.**
- **ESD oprema.**

Sigurnosna obuća od Cordura® materijala **otpornog na trošenje te uz zaštitu od nečistoća i vlage.**

- **Izuzetno lako održavanje i brzo sušenje.**
- **Bez metala i kože.**
- **Mala težina osigurava izvrsnu udobnost pri nošenju.**
- **Gornji dio od hidrofobnih mikrovlakana Fashmo™ i hidrofobnog tekstilnog materijala CORDURA®. Otporne na vodu i prljavštinu, kidanje i trošenje, prozračne.**
- **Zatvoreni podstavljeni jezik.**

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Napomena:

Roba se nalazi u skladištu u EU veličinama 39 – 46, postoji mogućnost narudžbe u veličinama 38 – 47.

elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Razred zaštite: S3

Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Composite

Zaštita od probijanja: Tekstil

Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191

Tehnički opis

Završni materijal	Cordura®
Zaštita od probijanja	Tekstil
Razred zaštite	S3
Boja	crno/crveno
EU veličina obuće	40
namijenjen za ortopedske uloške	da
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju	Composite
s reflektivnim materijalom (dobra vidljivost)	da
oprema bez metala i kože	da
Materijal đona	TPU/PU
Standard	Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
Seriya	SENEX
Spol	Muškarci
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Vrsta proizvoda	Zaštitna cipela