



## Multiplikator okretaja tip 625 kompaktni, HSK-A 63, broj okretaja: 40000min-1



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	358865 40000
GTIN	2050001870049
Razred artikla	33I

### Opis

#### Izvedba:

Multiplikator okretaja pogonjen zrakom, ovisno o izvedbi konstantno visok broj okretaja, čak i pod opterećenjem, od 25 000 – 65 000 o/min. Snaga do 1 kW.

#### Prednost:

- **Viša brzina obrade kod manjih alata.**
- **Blago prema stroju - broj okretaja se proizvodi pomoću brzohodnog vretena - strojno vreteno stoji.**
- **Stalna uporaba zbog integriranog zračnog hlađenja. Bez vremena mirovanja.**
- **Duži vijek trajanja alata.**
- **Vrlo dobra površinska kvaliteta alata - potrebno manje dodatnog rada.**

#### Upotreba:

Povećanje brzine obrade i posmaka kroz brzohodno vreteno. Uporaba prije svega s alatima malog promjera (6 mm).

#### Dio isporuke:

Multiplikator okretaja, stezna čahura, matica steznih čahura, ključevi, čep, zračni filter, priključno crijevo.

#### Dodatni pribor:

Nastavak za automatsku zamjenu alata. Potrebno kod **dovoda zraka putem crijeva**- na upit.

#### Napomena:

Koristite suh, čist komprimirani zrak, oko 6,2 bar.

Daljnje izvedbe na upit: sve uobičajene izvedbe drške, različite klase performansi i broja okretaja.

### Tehnički opis

Broj okretaja	40000 min <sup>-1</sup>
Vanjski Ø D	57,15 mm
Ukupna duljina	22 mm
Duljina izboja A	154 mm
Tip	625
Strategija rezanja	HSC
Prihvat	HSK-A 63
Norma prihvata	JIS B6339
Norma prihvata	DIN 69871
Norma prihvata	DIN 69893
Vrsta proizvoda	Brzohodno vreteno