

**Okretna alka SEB, Ø navoja: M10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	086467 M10
GTIN	2050001857507
Razred artikla	08Y

Opis**Izvedba:**

Izrazito čvrste alke koje se mogu okretati za 360°, lakirane u crvenu boju.

Napomena:

SF 5:1 = faktor sigurnosti 5.

SF 4:1 = faktor sigurnosti 4.

Nosivost WLL SF 5:1: 0,5 t

Nosivost WLL SF 4:1: 0,7 t

Duljina navoja L: 17 mm

Razmak između provrta x: 20 mm

Unutarnji Ø prstena A: 30 mm

Vanjski Ø prstena B: 34 mm

Tehnički opis

Unutarnji Ø prstena A	30 mm
Izvedba	okretljiv
Ø vijenca, podloga C	60 mm

Dimenzija D	57 mm
Nosivost	0,6 t
Vanjski Ø prstena B	34 mm
Razmak između provrta x	20 mm
Širina ključa, imbus ključ S	6 mm
Nosivost WLL SF 5:1	0,5 t
Nosivost WLL SF 4:1	0,7 t
Duljina navoja L	17 mm
Vrsta proizvoda	Prstenasti vijak