

**Okretna alka SEB, Ø navoja: M12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	086467 M12
GTIN	2050001858153
Razred artikla	08Y

**Opis****Izvedba:**

Izrazito čvrste alke koje se mogu okretati za 360°, lakirane u crvenu boju.

**Napomena:**

**SF 5:1 = faktor sigurnosti 5.**

**SF 4:1 = faktor sigurnosti 4.**

Nosivost WLL SF 5:1: 0,8 t

Nosivost WLL SF 4:1: 0,9 t

Duljina navoja L: 21 mm

Razmak između provrta x: 20 mm

Unutarnji Ø prstena A: 30 mm

Vanjski Ø prstena B: 34 mm

**Tehnički opis**

Unutarnji Ø prstena A	30 mm
Dimenzija D	57 mm
Izvedba	okretljiv

Vanjski Ø prstena B	34 mm
Nosivost	1 t
Ø vijenca, podloga C	60 mm
Razmak između provrta x	20 mm
Širina ključa, imbus ključ S	6 mm
Nosivost WLL SF 5:1	0,8 t
Nosivost WLL SF 4:1	0,9 t
Duljina navoja L	21 mm
Vrsta proizvoda	Prstenasti vijak