

**Okretna alka SEB, Ø navoja: M16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	086467 M16
GTIN	2050001857637
Razred artikla	08Y

**Opis****Izvedba:**

Izrazito čvrste alke koje se mogu okretati za 360°, lakirane u crvenu boju.

**Napomena:**

**SF 5:1 = faktor sigurnosti 5.**

**SF 4:1 = faktor sigurnosti 4.**

Nosivost WLL SF 5:1: 1,4 t

Nosivost WLL SF 4:1: 1,8 t

Duljina navoja L: 27 mm

Razmak između provrta x: 35 mm

Unutarnji Ø prstena A: 38 mm

Vanjski Ø prstena B: 45 mm

**Tehnički opis**

Ø vijenca, podloga C	88 mm
Unutarnji Ø prstena A	38 mm
Dimenzija D	80 mm

Izvedba	okretljiv
Nosivost	1,6 t
Vanjski Ø prstena B	45 mm
Razmak između provrta x	35 mm
Širina ključa, imbus ključ S	8 mm
Nosivost WLL SF 5:1	1,4 t
Nosivost WLL SF 4:1	1,8 t
Duljina navoja L	27 mm
Vrsta proizvoda	Prstenasti vijak