

**Okretna alka SEB, Ø navoja: M20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	086467 M20
GTIN	2050001857767
Razred artikla	08Y

Opis**Izvedba:**

Izrazito čvrste alke koje se mogu okretati za 360°, lakirane u crvenu boju.

Napomena:

SF 5:1 = faktor sigurnosti 5.

SF 4:1 = faktor sigurnosti 4.

Nosivost WLL SF 5:1: 2 t

Nosivost WLL SF 4:1: 2,7 t

Duljina navoja L: 30 mm

Razmak između provrta x: 35 mm

Unutarnji Ø prstena A: 38 mm

Vanjski Ø prstena B: 45 mm

Tehnički opis

Vanjski Ø prstena B	45 mm
Nosivost	2,5 t
Unutarnji Ø prstena A	38 mm

Dimenzija D	80 mm
Izvedba	okretljiv
Ø vijenca, podloga C	88 mm
Razmak između provrta x	35 mm
Širina ključa, imbus ključ S	8 mm
Nosivost WLL SF 5:1	2 t
Nosivost WLL SF 4:1	2,7 t
Duljina navoja L	30 mm
Vrsta proizvoda	Prstenasti vijak