



## Okretna alka SEB, Ø navoja: M30



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	086467 M30
GTIN	2050001858412
Razred artikla	08Y

### Opis

#### Izvedba:

Izrazito čvrste alke koje se mogu okretati za 360°, lakirane u crvenu boju.

#### Napomena:

**SF 5:1 = faktor sigurnosti 5.**

**SF 4:1 = faktor sigurnosti 4.**

Nosivost WLL SF 5:1: 5,5 t

Nosivost WLL SF 4:1: 6,3 t

Duljina navoja L: 45 mm

Razmak između provrta x: 50 mm

Unutarnji Ø prstena A: 58 mm

Vanjski Ø prstena B: 70 mm

### Tehnički opis

Ø vijenca, podloga C	115 mm
Izvedba	okretljiv
Dimenzija D	106 mm

Vanjski Ø prstena B	70 mm
Nosivost	6,3 t
Unutarnji Ø prstena A	58 mm
Razmak između provrta x	50 mm
Širina ključa, imbus ključ S	14 mm
Nosivost WLL SF 5:1	5,5 t
Nosivost WLL SF 4:1	6,3 t
Duljina navoja L	45 mm
Vrsta proizvoda	Prstenasti vijak