


**Brusne ploče na čičak (CER), Ø 115 mm, granulacija: 80****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	567510 80
GTIN	4018875466704
Razred artikla	56V

**Opis****Izvedba:**

**Poledina ploče od pletene tkanine** te je u kombinaciji s **brusnim diskom na čičak** npr. br. **567760 samostalno prijanjuća**. Za brzu zamjenu ploča.

Brusne ploče na čičak XK870K s otpornom **poliesterskom tkaninom**. **Keramičko zrno sa svojstvom samobrušenja** i aktivnim dodatnim slojem (**TOP Size**) zaslužno je za agresivno i hladno brušenje.

**Upotreba:**

Na **kutnim brusilicama**, odnosno ekscentričnim brusilicama s brusnim diskom na čičak (nije moguće usisavanje prašine). Maksimalna radna brzina **40 m/s**.

Za obradu svih čelika, osobito prikladno za teško obradive materijale poput **nehrđajućeg čelika, legura nikla, kroma, titana i aluminija**.

**Napomena:**

Odgovarajući blok ručnih brusilica za brusne ploče na čičak vidi br. 567857, vel. 125 i vel.150.

Ploče s brusnim flisom pogledajte pod br. 566902 – 566950. Mali brusni sistem Ø 50 mm i Ø 75 mm pogledajte pod br. 554005 i nadalje.

**Tehnički opis**

Granulacija	80
-------------	----

Ø ploče	115 mm
Sredstvo za brušenje	Keramičko zrno (CER)
Kratka oznaka brusnog sredstva	Keramika
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Atribut imena proizvoda	Ø 115 mm
maksimalna brzina obujma	40 m/s
Vrsta proizvoda	Brusne ploče na čičak

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Lakovi	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		

### Pribor

Tanjur za poliranje s čičkom, M14 Vanjski Ø 115 mm	567762 115
Potporni disk s čičkom M14 Vanjski Ø 115 mm	567760 115

