



Vodoinstalaterska kliješta s brzom ručicom, za ljevake, ukupna duljina: 260 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	706350 260
GTIN	4000896191291
Razred artikla	76B

Opis

Izvedba:

S brzom aktivacijom poluge. Promjena postavki bez premještanja, moguća aktivacija jednom rukom. Ozubljenje otvora dodatno induktivno kaljeno za dugi vijek trajanja i zubi usmjereni suprotno od smjera okretanja za bolje pridržavanje. Precizno nasjedanje zahvaljujući laserom rezano podesivo ozubljenje. Ručnike oslojene uradnjanjem.

Za ljevake.

Standard:

DIN ISO 8976

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u ljevačkom kalupu.

Stezni raspon za šesterokute: 50 mm

Stezni raspon za cijevi: 2 col

Tehnički opis

Stezni raspon za cijevi	2 col
Stezni raspon za šesterokute	50 mm
Drška	oslojeno uradnjanjem
Standard	DIN ISO 8976
Izvedba čeljusti	induktivno kaljeno
Materijal	Krom-vanadij čelik, kovan u ljevačkom kalupu

bez iskrenja	ne
Vrsta proizvoda	Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu