



## Račna preklopiva, 1/4 cola, Tip:



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	632060
GTIN	4000896038558
Razred artikla	630

### Opis

#### Izvedba:

Odabir materijala i specijalni postupak kovanja jamče optimalnu funkciju i dugi vijek trajanja. S polugom za prespajanje za desni i lijevi hod.

#### Standard:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

#### Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.

#### Odgovara :

Ručna primjena.

Četverokut pogona: 1/4 col

ukupna duljina: 115 mm

Broj zubaca: 20

### Tehnički opis

Četverokut pogona	1/4 col
ukupna duljina	115 mm
Broj zubaca	20
Radni kut	18 stupanj
Materijal	Krom-vanadij čelik
sa zglobnom glavom	ne
s okretnom glavom	ne

s izbacivačem	ne
s funkcijom čekića	ne
s QuickRelease-om	ne
Glava račne može se skinuti s drške	ne
Okretna ručka	ne
Prihvatna rupa na završetku drške	ne