

**Račna preklopiva, 1/2 cola, Tip:****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	640160
GTIN	4000896046317
Razred artikla	630

Opis**Izvedba:**

Odabir materijala i specijalni postupak kovanja jamče optimalnu funkciju i dugi vijek trajanja. S polugom za prespajanje za desni i lijevi hod.

Standard:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

DIN 3122-D 12,5**Materijal:**

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Odgovara :

Ručna primjena.

Četverokut pogona: 1/2 col

ukupna duljina: 275 mm

Broj zubaca: 32

Tehnički opis

Četverokut pogona	1/2 col
ukupna duljina	275 mm
Broj zubaca	32