


**Stezna glava s trajnim magnetima, fina podjela polova, tip: MH202****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	380815 MH202
GTIN	2050001854278
Razred artikla	33S

**Opis****Izvedba:**

Tri magnetske stezne površine.

**Upotreba:**

Za profiliranje i obradu malih obradaka poput žigova itd.

**Napomena:**

Trajni magnet, ne može se pomicati.

**Tehnički opis**

Težina	1,7 kg
Trošenje pločice s polovima	14 mm
maksimalno odstupanje kuta	5 stupanj
Nazivna snaga pridržavanja	80 N/cm <sup>2</sup>
Podjela polova	4 mm
Širina B	50 mm
Visina magnetskog polja	6 mm
Tip	MH202
Ukupna visina C	50 mm
Duljina A	100 mm

Vrsta proizvoda

Magnet stezne ploče