


**Stezna glava s trajnim magnetima, fina podjela polova, tip: MH202S****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	380815 MH202S
GTIN	2050001922274
Razred artikla	33S

**Opis****Izvedba:**

Tri magnetske stezne površine.

SmCo<sub>5</sub> magneti zaslužni su za izrazito veliku silu stezanja za materijale koji se teško stežu.

**Upotreba:**

Za profiliranje i obradu malih obradaka poput žigova itd.

**Napomena:**

Trajni magnet, ne može se pomicati.

**Tehnički opis**

Podjela polova	4 mm
maksimalno odstupanje kuta	5 stupanj
Nazivna snaga pridržavanja	180 N/cm <sup>2</sup>
Težina	1,7 kg
Širina B	50 mm
Tip	MH202S
Visina magnetskog polja	6 mm
Trošenje pločice s polovima	14 mm
Ukupna visina C	50 mm
Duljina A	100 mm

Vrsta proizvoda

Magnet stezne ploče