

## Nareznica 6e, M: M2



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	140350 M2
GTIN	4062406189365
Razred artikla	11K

### Opis

#### Izvedba:

Zatvoreni, zasječeni oblik.  $\geq M3$  sa **konusnim uvodnim dijelom s obiju strana** za lagano narezivanje i jednostavno odvođenje odvojenih čestica u smjeru rezanja. **1 3/4 uvodna navoja.** Polje tolerancije 6 e = **s donjom graničnom mjerom cca 0,03 – 0,04 mm.** „Srednje“ polje tolerancije, kada su obradci **galvanizirani.**

### Tehnički opis

Vanjski Ø	16 mm
Razred tolerancije	DIN 13 6e
nagib	0,4 mm
Visina	5 mm
Veličina navoja	M2
Vrsta navoja	M
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	HSS

Standard	EN 22568
Smjer rezanja	desno
Vrsta proizvoda	Nareznica

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Ulje	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		