

Garant**Nareznica, UNF: 5-44****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	142620 5-44
GTIN	4062406190613
Razred artikla	11K

Opis**Izvedba:**

Zatvoreni, zasječeni oblik; **s uvodnim konusnim djelom s obje strane** za lagano narezivanje i jednostavno odvođenje odvojenih čestica u smjeru rezanja. **1 3/4 uvodna navoja.**

Upotreba:

Za navoj UNF ASME -- B1.1.

Razred tolerancije: 2A

Navoji po colu: 44

Ø navoja: 3,76 mm

Vanjski Ø: 20 mm

Visina: 5 mm

Tehnički opis

Navoji po colu	44
Vanjski Ø	20 mm
Visina	5 mm
Ø navoja	3,76 mm

Veličina navoja	5-44 UNF
Smjer rezanja	desno
Vrsta navoja	UNF
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	HSS
Standard	EN 22568
Razred tolerancije	2A
Vrsta proizvoda	Nareznica

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		
Ulje	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		